

产品保修卡

商品 信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户 信息	单位名称	联系人	
	地址	联系电话	
销售 信息	销售商名称	联系人	
	地址	联系电话	
	销售日期	发票号码	

全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
此联沿虚线剪下，由经销商填写

商品 信息	商品名称	出厂编号	
	商品型号	生产日期	
客户 信息	单位名称	联系人	
	地址	联系电话	
销售 信息	销售商名称	联系人	
	地址	联系电话	
	销售日期	发票号码	

故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期



商品货号：4310

检验员：_____

出厂编号：_____

生产日期：_____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址：浙江宁海得力工业园
全国服务热线：400-185-0555
Http://www.delic.com
MADE IN CHINA
制造商：宁波得力电器有限公司

保留备用




版本：3.0
日期：2018年12月

deli

使用说明书

台灯 No.4310



(图示仅供参考，产品以包装内实物为准)
请仔细阅读本说明书，以便更好的发挥产品效能

生产日期：_____年 月 日

尊敬的客户：
感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户如产品质量问题发生故障，可以凭本卡和修卡与当地的经销商或特约维修站联系。
保修须知：
1、自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费维修、零部件更换等服务。
2、此修卡与购机发票是公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效。
3、属下列情况之一的，不实行免费维修服务，需要收费维修：
(1) 超过保修有效期限的；
(2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
(3) 因不可抗力造成的产品故障或损坏；
(4) 易损性及随机配件。
本公司商品一向奉行“机一手”原则，为保证能充分享有本公司提供的完善维修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

保修规定

遇到以下情况请先拔掉电源线，停止使用：
1. 电源线或电源插头损坏或破裂时；
2. 本灯座受潮或淋到雨时；
3. 本灯座发生冒烟、火花等安全隐患；
4. LED灯珠异常闪烁或损坏时；
5. 本灯座外壳、活动关节处有损坏时。

注意事项

1. 请勿自行拆解产品，以免触电；
2. 请勿将产品置于高温或潮湿的地方；
3. 使用时请勿将物品置于不稳固的桌面，以免产品掉落损坏；
4. 为了避免造成眼睛伤害，请不要直视LED灯珠光源；
5. 请勿过度调节产品的活动关节，以免灯具关节功能损坏；
6. 如果此灯具的外部软线损坏了，该线要由制造商或服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险；
7. 此灯具的光源为不可更换的，当光源到其寿命时，应更换整个灯具；
8. 该产品灯罩与灯杆转轴处出现松动现象时，可自行渐进行调节。

主要功能

1. 无可视频闪，眼睛舒适不易疲劳；
2. 调蓝光灯珠，用眼健康；
3. 三色温可调，满足休闲、学习不同场景的需求；
4. 铝合金灯臂，坚固耐用，使用寿命长；
5. 加强型转轴，耐磨实用，角度调整，灵活方便。

技术参数

额定输入：220V~50Hz
额定功率：6W(28 × 0.5W/颗LED)
电源电压：0.2A
规格：280mm × 125mm × 370mm
净重：1000g

使用说明

灯臂及灯罩可活动的范围：
1. 在调节灯臂角度时，请同时按压底座；
2. 灯臂可调整范围30度（过度调整产品的活动关节部分会导致关节功能损坏）；
3. 调整灯罩时请勿将手放置于灯头处，避免夹手；
灯头可转动的角度：
1. 左右调整范围90度，上下调整范围180度（过度调整产品的活动关节部分会导致关节功能损坏）；
2. 调整灯罩时请勿将手放置于灯头处，避免夹手。

操作说明

切换暖/自然/冷光：
关闭开关按钮至下次开启开关按钮的时间间隔 < 5秒时，灯光色温以暖光-自然光-冷光的循环顺序进行转换。若此次关闭到下次开启的时间间隔 > 5秒时，下次开启时将从暖光开始点亮。